

# NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441

Pasūtījuma numurs 00827956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Koroziijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnese pie 4 km/h	600 kg
Kravnese pie 6 km/h	480 kg
Statiskā kravnese	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,189 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	60 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

# NOVATECH

ETP 085X60-Ø20 HL60

EAN 4031582369441

Pasūtījuma numurs 00827956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

