

NOVATECH

FTP 300x80-Ø30 HL92

EAN 4031582331097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO


Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro Šroub	30 mm
Délka náboje	92 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	2400 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	4000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	14,86 kg




NOVATECH

FTP 300x80-030 H192

EAN 4031582381087

Objednáací číslo 00801996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.