

DURATECH HEAT

BOG080x35-Ø8 HL45,5 (casquillo zinc)

EAN 4031582416459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech heat
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0.21 kg

DURATECH HEAT

BOG080x35-Ø8 HL45,5 (casquillo zinc)

EAN 4031582416459



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

