**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# PURETECH

## DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Puretech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общий вес | 0,44 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Пассивированный голубым |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm |
| Длина хаба | 36 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер заказа 00000161

**Чертежи изделия**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH