

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Pneumatico, profilo scolpito
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	400 mm
Larghezza battistrada	100 mm
Asse diametro del foro	25 mm
Lunghezza mozzo	74 mm
Durezza del Battistrada (A)	55 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ○ ○ ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech air
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	400 kg
Peso complessivo	2,44 kg

PURETECH AIR

DQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

