

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Maxtech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 70 kg

Statički Nosivost 140 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,555 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Poliuretanski, penasti

Nošenje precizini kuglicni lezaj

stitnici omotaca Sa threadguard

Prečnik 200 mm

Širina omotac 45 mm

dimenzija rupa osovina 8 mm

dužina glavnice 53 mm

Teškoća gazećeg omotac (A) 70 Šešelj A

MAXTECH

PNP200X45-Ø8 MS

EAN 4031582320640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

