

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	128 mm
Pes total	0,751 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	36 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	91 mm
Sterferencia de giro	182 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

8470UOD100P30- ϕ 11

