

ALPHA

3470UFP160P63

EAN 4031582327519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	300 kg
Krāvesība pie 6 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	2,24 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ALPHA

3470UFP160P63

EAN 4031582327519

Pasūtījuma numurs 00005604
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

