

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---|
| Tread hardness | souple |
| Matériau du corps | Zinc moulé sous pression |
| Bandage | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8 mm |
| Longueur de moyeu | 35.5 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 75 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 300 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Poids global | 0.68 kg |

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Numéro de commande 00024549
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

