

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863

Номер заказа 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	68 mm
Общая ширина	43 mm
Общий вес	0,127 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Протектор	Черный графит (RAL9011)
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	65 mm
Ширина Протектор	8 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	8 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Офсет (Смещение)	25 mm
Радиус поворота	53 mm
Поворотное соединение	106 mm
Диаметр купола	23 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582310863
Номер заказа 00074435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

