

## STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

订单号 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	129 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.533 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	35 mm
旋转半径	85 mm
转向干涉	170 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

产品信息

# STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009  
订单号 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

