

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Objednávací číslo 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Glíde
Typ krytu	Přizpůsobené řešení
Elektrické vodivé	✓
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	33 mm
Celková šířka	50 mm
Celková hmotnost	0,065 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva	Grafitově černá (RAL9011)
Průměr otočné kamery	38 mm
Průměr objímky	50 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Objednáací číslo 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

