

# GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Objednávací číslo 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ○ ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Glide

Typ Přizpůsobené řešení

Elektrické vodivé ✓

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková výška 33 mm

Stavební výška 50 mm

Celková hmotnost 0,065 kg

## KOLO

Materiál středu Polypropylen elektricky vodivý

Materiál běhounu Identické s tělem Kolo

Ložisko Ložisko s distanční trubičkou

Ochranná krytka Bez pouzdra

Průměr 50 mm

Tvrdost Běhoun (D) 65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál Polypropylen

Tvar Vidlice Rovný

Otočné ložisko Přírubový čep, otočný

Barva vidlice Grafitově černá (RAL9011)

Poloměr otáčení 38 mm

Průměr příruby 50 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem

Průměr Přírubový čep 11 mm

Délka Přírubový čep 20 mm

# GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613  
Objednáací číslo 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

