PRODUKTINFORMATION

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Fast Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet vægt	0,1 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Farve	Blå-kromatiseret

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	55 mm
Pladebredde	55 mm
Længde på pladehul (minimum)	38,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	44 mm
Pladehulbredde (minimum)	38,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	44 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478YGO050P41


EAN 4031582356397

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH