TERMÉKINFORMÁCIÓK

# AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

| | |
|---|---|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ●●●○○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ●●●●○ |
| Kopás | ●●●○○ |
| Korrozióálló képesség | ●●●○○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 80 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 160 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| Összsúly | 1,07 kg |
| Teljes szélesség | 60 mm |

## VÁZ

| | |
|---|---|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| Ellensúlyoz | 43,5 mm |
| Körbeforgás | 262 mm |
| Kupola átmérője | 60 mm |

## KERÉK

| | |
|---|---|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| Kerék színe | Kék passzivált |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| Test szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

## SZERELVÉNY

| | |
|---|---|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 51,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 61,5 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Rendelési szám 00006076

**Termékrajzok**






