

INTEGRAL

2044UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300161

Rendelési szám 00035722



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Integral
Ház típusa	Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Standard	EN12531 - Kórházi ágygörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	150 kg
Teherbírás 4 km/h-nál	150 kg
Statikus teherbírás	450 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	158 mm
Teljes szélesség	62 mm
Összsúly	0,976 kg
Tanúsítvány	TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Beépített futófelület védelem
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Precíziós golyóscsapág
Szín	Szürkésfehér (RAL9002)
Ellensúlyoz	35 mm
Körbeforgás	97,5 mm
Körbeforgás	195 mm
Kupola átmérője	62 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője	28 mm
Csavar hossza	96 mm
Csavarmenet pozíciója	19 mm
Csavar rögzítőfuratok száma	4

INTEGRAL


2044UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300161
Rendelési szám 00035722



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award