

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Kappa load

Type Roulette fixe

Capacité de charge à 3 km/h 3000 kg

Plage de température (minimale) -40 °C

Plage de température (maximale) 80 °C

Hauteur 205 mm

ROUE

Matériau du corps Polyamide , super lourd

Bandage Identique au corps de Roue

Roulement Roulement à billes de précision

Axe Vissé avec écrou

Pare-fils Sans protège-filet

Diamètre 150 mm

Largeur du Bandage 80 mm

Dureté du Bandage (D) 75 Shore D

CHAPE

Matériau Fonte ou fer forgé, lourd

Forme Chape Galbé, Renforcé

✓

RACCORD

Type de raccord Plaque rectangulaire

Longueur de plaque 175 mm

Largeur de plaque 140 mm

Longueur du trou de plaque (maximale) 140 mm

Largeur du trou de plaque (maximale) 105 mm

Diamètre du trou de la plaque 15 mm

KAPPA LOAD

9658MOP150P64 HL80

EAN 4031582428759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

