

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestelnummer 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral assist
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Compatibel met WeAssist	1
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	183 mm
Totale breedte	110,5 mm
Totaal gewicht	4,68 kg
Type bescherming	IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd)
Toegestane omgevingstemperatuur	Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%

BEHUIZING

Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	115 mm
Draaicirkel	230 mm
Diameter koepel	110,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	NaafmotorMotor
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
------------------	---

Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestelnummer 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Red Dot
Design
Award