



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravasnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	166 mm
Kopējais platums	52 mm
Kopējais svars	0,66 kg

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	37 mm
Pagrieziena rādiuss	99,5 mm
Grozāms savienojums	199 mm
Kupola diametrs	52 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	95 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	75 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

Product Drawings

