产品信息

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.47 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	37 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
轮体宽度	37 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

订单号 00030825

产品图纸

