

GALEA

5070PJH100P30-12

EAN 4031582378603
Bestelnummer 00770716

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam | Galea |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 kg |
| Statisch Draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 139 mm |
| Totale breedte | 66 mm |
| Totaal gewicht | 0,417 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 90 mm |
| Uitzwenking | 180 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 12 mm |

GALEA

5070PJH100P30-12

EAN 4031582378603
Bestelnummer 00770716



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

