

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,43 kg

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	36,5 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Rendelési szám 00038560

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

