

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447
Numero d'ordine 00074911

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	33 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	0,047 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	35 mm
Larghezza battistrada	12 mm
Larghezza corpo	12 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	12 mm
Raggio di piroettamento	37 mm
Ingombro di piroettamento	74 mm
Diametro cuffia superiore	15,2 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	9 mm

STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

Numero d'ordine 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

