

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Nom del producte | Puretech air |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg |
| Pes total | 1,04 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 260 mm |
| Banda de rodadura ample | 85 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 25 mm |
| Longitud del cub | 74 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 55 Shore A |

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Número de comanda 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

