

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech air
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Pes total	1,04 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	pneumàtic pneumàtic, perfil de bloc
El Bearing	Roamiento de rodillos
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	260 mm
Banda de rodadura ample	85 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	74 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Número de comanda 00031045
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

