

AGILA

R47-Ø21,5-24 INOX_TBE

EAN 4031582437874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Accessoire
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,126 kg

CHAPE

Inoxydable	✓
------------	---

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (minimum)	21,5 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.