

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila care
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	138 mm
Totaal gewicht	0,799 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Uitzwenking	176 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	stift met schakelnok voor profielstangen
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm

AGILA CARE

2474YGO100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582341799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

