

ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887

Номер замовлення 00830069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●○○○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Zeta
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	480 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна вага	2,871 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	46 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, дуже важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	155 mm
Поворотне з'єднання	310 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887

Номер замовлення 00830069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

