

## AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                       |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                       |
| Összsúly                          | 0,24 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 43 mm                       |

## VÁZ

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja    | Széles             |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó     |
| Szín            | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz     | 24 mm              |
| Körbeforgás     | 98 mm              |
| Kupola átmérője | 41 mm              |

## KERÉK

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                    |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapág                       | Kúpos golyócsapág            |
| Kerék színe                  | Kék passzívált               |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel       |
| Átmérő                       | 50 mm                        |
| Futófelület szélessége       | 19 mm                        |
| Test szélessége              | 19 mm                        |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Négyszögletes talplemez |
| Talplemez hossza                  | 60 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 60 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 38 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 48 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 6,3 mm                  |

# AGILA

2470DIK050P40

EAN 4031582010107

Rendelési szám 00003885

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

