



CHAPE

Diamètre du dôme	38 mm
Diamètre du collet	50 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
----------	-------

RACCORD

Diamètre de la tige	11 mm
Longueur de la tige	20 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Glide
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	50 mm
Poids	0.07 kg


GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Numéro de commande 00075112

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.