

# DURATECH

UOP250X50-Ø20 TFR

EAN 4031582390650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	1000 kg
Capacité de charge statique	2000 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,42 kg

# DURATECH

UOP250X50-Ø20 TFR

EAN 4031582390650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

