




A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	800 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	95 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Tömítés típusa	F
Alkalmas	jungheinrich

MŰSZAKI RAJZOK

