


# NOVATECH

ETX085X85-Ø20 HL95-F

EAN 4031582369649



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 800 kg

Statikus teherbírás 1600 kg

Hőmérséklet-tartomány (minimális) -20 °C

Hőmérséklet-tartomány (maximális) 60 °C

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	85 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	95 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Tömítés típusa	F
Alkalmas	jungheinrich

## MŰSZAKI RAJZOK

