

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер заказа 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ○○○○○

Шум движения ○○○○○

Исчезновение ○○○○○

Устойчивость к коррозии ○○○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 250 kg                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 123 mm                    |
| Общая ширина                       | 131 mm                    |
| Общий вес                          | 5,56 kg                   |

## КОЛЕСО

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Подшипник        | Необработанная Хаб |
| Диаметр          | 75 mm              |
| Ширина Протектор | 30 mm              |
| Ширина тела      | 30 mm              |

## КРОНШТЕЙН

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Офсет (Смещение)      | 30 mm  |
| Радиус поворота       | 81 mm  |
| Поворотное соединение | 162 mm |
| Диаметр купола        | 104 mm |

## ФИТИНГ

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Длина пластины                           | 112 mm |
| Ширина пластины                          | 112 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 92 mm  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 92 mm  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232

Номер заказа 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

