

KARRA

9681FTP100P63 CL67

EAN 4031582315363

Номер замовлення 00829875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Карра |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний | EN12533 — Колісні опори для великих навантажень |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 540 kg |
| Обвантажопідйомність 6 км/год | 450 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 900 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 145 mm |
| Загальна ширина | 110 mm |
| Загальна вага | 5,264 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Чавун |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлтий |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Ширина тіла | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Литий чавун або циліндр, важкий |
| Виля Форма | Широка Підсилений |
| Поворотний вузол | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 95 mm |
| Поворотне з'єднання | 190 mm |
| | ✓ |
| Діаметр ковпачка | 111 mm |

KAPPA

9681FTP100P63 CL67

EAN 4031582315363

Номер замовлення 00829875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 135 mm |
| Ширина тарілки | 110 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

KAPPA

9681FTP100P63 CL67

EAN 4031582315363

Номер замовлення 00829875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

