

GALEA

5071PIP125P30-12

EAN 4031582354232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	162 mm
Összsúly	0,552 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
	puha
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	75 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	12 mm

GALEA

5071PIP125P30-12

EAN 4031582354232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

