INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila care
Tipo	Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	138 mm
Peso complessivo	0,8 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	88 mm
Ingombro di piroettamento	176 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con Foro camma per barre profilate
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH