INFORMACJE O PRODUKCIE

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659

Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●●●
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea clinic
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	71 mm
Waga całkowita	0,95 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	102,5 mm
Zasięg działania koła	205 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	50 mm
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S27 safety OH150

EAN 4031582412659

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Rysunki produktu





Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH