

ALPHA

3470ITP125P62 TFR

EAN 4031582391893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	250 kg
Статичен Товароносимост	500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	155 mm
Общо тегло	1,095 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	30 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	102,5 mm
Интерференция при завъртане	205 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	105 mm
Ширина на плаката	80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA

3470ITP125P62 TFR


EAN 4031582391893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

