

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Номер замовлення 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 12 mm |
| Довжина хаба | 48,4 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D |

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Duratech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 300 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 600 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 0,272 kg |

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559

Номер замовлення 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

