

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	70 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,03 kg
Teljes szélesség	24 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	164 mm
Kupola átmérője	24,5 mm
Menet átmérője	0 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	25 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	35 mm
Talplemez szélessége	30 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	23 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	28 mm
Tengely furat átmérője	4,2 mm
Szár hossza	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

