

## ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Zeta reverse                                       |
| Typ                            | Kółko obrotowe ze sprężynową<br>Blokada kierunkowa |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy                      |
| Nośność przy 4 km/h            | 350 kg                                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 280 kg                                             |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                                |
| Nierdzewne                     | Nie                                                |
| Nośność statyczne              | 700 kg                                             |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                              |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                                             |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                                              |
| Waga całkowita                 | 3,37 kg                                            |

## OBUDOWA

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                     |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmacniane                            |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe,<br>Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                           |
| Wysięg                 | 55 mm                                             |
| Promień działania koła | 135 mm                                            |
| Zasięg działania koła  | 270 mm                                            |
| Średnica kopuły        | 96 mm                                             |

## KOŁO

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                   |
| Materiał ciała       | Aluminium                                                |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca<br>podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                               |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                           |
| Kolor Koło           | Szary / bez oznaczeń                                     |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu                                        |
| Średnica             | 160 mm                                                   |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                                                    |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                                                    |
| Twardość Bieżnia (A) | 67 Shore A                                               |

## MOCOWANIE

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                             | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                            | 137 mm             |
| Szerokość płytki                          | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)         | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce<br>(maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce<br>(minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce<br>(maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                    | 11 mm              |

# ZETA REVERSE

468SIFP160P63

EAN 4031582398106

Numer zamówienia 00860830

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

