INFORMACJE O PRODUKCIE

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
Łożysko	Łożysko stożkowe
Kolor Koło	pasywowany na niebiesko
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	36 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,44 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Numer zamówienia 00000161

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH