

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Glide
Тип	Индивидуальное решение
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	33 mm
Общая ширина	50 mm
Общий вес	0,07 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полипропилен
Форма Вилы	Прямой
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Черный графит (RAL9011)
Диаметр купола	38 mm
Диаметр воротника	50 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm
Длина Стержень	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Номер заказа 00075112
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

