

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	20 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	36 mm
Poids	0.03 kg

CHAPE

Déport	9 mm
Rayon d'encombrement	21.5 mm
Diamètre d'encombrement	43 mm

ROUE

Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	12 mm

RACCORD

Longueur de la platine	35 mm
Largeur de la platine	30 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	23 mm
Diamètre des trous de la platine	4.2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30 (54)

EAN 4031582200966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

