

OMIKRON TWIN


9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Pasūtījuma numurs 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgums ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	3000 kg
Krāvnese pie 6 km/h	2400 kg
Statiskā krāvnese	4500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	325 mm
Kopējais platums	154 mm
Kopējais svars	21,11 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Krāsa	Caurspīdīgs pārklājums
	✓
Kupola diametrs	160 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	200 mm
Plāksnes platums	160 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	160 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	120 mm
Plāksnes atveres diametrs	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Pasūtījuma numurs 00801478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

