

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,12 kg
Teljes szélesség	54 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapág	Csap, forgatható
Szín	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	124 mm
Kupola átmérője	20 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Kerék színe	Fehéralumínium (hasonló RAL9006)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979

Rendelési szám 00074332

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

