


E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	E-Drive flex
Tip	Pogonska jedinica
Električni provod	no
nerdjajući	no
Temperaturni opseg (Minimalno)	5 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Ukupna širina	190 mm
Ukupna težina	6.52 kg
Dužina	Maks. 315 mm (aktivirano hitno otpuštanje)
prečnik točka	125 mm, granica habanja 115 mm
omotac Tocak	Cvrsta guma, neobeležena, Shore A 63
širina točka	35 mm
Širina	190 mm
Maksimalna sila potiska	25
Maksimalna sila podizanja / sila pritiska kontakta	400
Visina u kućnom položaju	140 mm
Visina instalacije	170 mm
Hitno otpuštanje	Mehanička
Tip zaštite	IPX4 (spojna voda sa svih strana, svi utikači priključeni)
Dozvoljena temperatura okoline	Radna temperatura od 5°C do 40°C, vlažnost vazduha 90%, nekondenzovanje
Težina	6 kg
Maksimalna brzina	4 km/h
Odstojanje od tla	30 mm
Neravnomernost na zemlji (Minimalno)	-15 mm
Neravnomernost na terenu (maksimalna)	15 mm
Dozvoljena temperatura skladištenja (Minimalno)	-10 °C
Dozvoljena temperatura skladištenja (maksimalna)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Broj porudžbine 00061635

KUCISTE

Materijal kućišta	Električni
oblik viljuska	Vožnja
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	prirubni tockovi
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	95 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	100 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Broj porudžbine 00061635

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

