

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Linea low height
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	90 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	180 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	78 mm
Àmplia general	58 mm
Pes total	0,21 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamimento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	Verd de plata (RAL7001)
Desplaçament	23 mm
Scio de giro	60,5 mm
Sterferencia de giro	121 mm
Dome Dictel	30 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (RAL7015)
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	10 mm



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373004

Número de comanda 00770589

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny