

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numero d'ordine 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poliammide, pesante
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	88 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204ZV

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Portata a 3 km/h	900 kg
Portata statica	1800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,547 kg

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numero d'ordine 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

